INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344868



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	Sì
Inossidabile	No
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	91,5 mm
Larghezza complessiva	46 mm

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	53 mm
Ingombro di piroettamento	106 mm
Diametro cuffia superiore	23 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	7 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344868

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH