ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●● |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Linea E-Lock |
| Тип | Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки |
| Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 450 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общая ширина | 71 mm |
| Общий вес | 1,5 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 47,5 mm |
| Радиус поворота | 127 mm |
| Поворотное соединение | 254 mm |
| Диаметр купола | 45 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Серый белый (RAL9002) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина тела | 15 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 50 mm |
| Положение резьбы Болт | 7 mm |
| Количество монтажных отверстий Болт | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH