

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	135 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Peso complessivo	0,48 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	60 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	77 mm
Larghezza della piastra	67 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	46,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)	56 mm
Larghezza foro piastra (massima)	61,5 mm
Diametro del foro della piastra	8,5 mm

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Numero d'ordine 00006690

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

