

KAPPA

9688TOO125P63 CL67

EAN 4031582316551
Broj porudžbine 00803123

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●○○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockoviza teske terete
Nosivost na 4 km/h	840 kg
Nosivost na 6 km/h	700 kg
Statički Nosivost	1400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	170 mm
Ukupna širina	98 mm
Ukupna težina	2,981 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
štيتnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
Boja	plavo cinkovano
	✓
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9688TOO125P63 CL67

EAN 4031582316551
Broj porudžbine 00803123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

