

## NOVATECH

FTP 200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582319354



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО


|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Чугун                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)          |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 200 mm                           |
| Ширина Протектор        | 80 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 25 mm                            |
| Длина хаба              | 92 mm                            |
| Ширина тела             | 80 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ


|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Название продукта                  | Novatech                                   |
| Тип                                | Колесо                                     |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 1680 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 1400 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 2800 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                      |
| Общий вес                          | 7,04 kg                                    |



**NOVATECH**

FTP 200x80-Ø25 H192

EAN 4031582319354



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.