

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

Numéro de commande 80061433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0.68 kg

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

Numéro de commande 00061132

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

