

# LUMINA

A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Lumina            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 80 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C             |
| 총높이            | 61 mm             |
| 전체 너비          | 55 mm             |
| 전체 체중          | 0.09 kg           |

## 하우징

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 주택 자재   | 폴리프로필렌             |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징, 단힘, 돔 포함 |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전             |
| 색상      | 그래파이트 블랙(RAL9011)  |
| 오프셋     | 20 mm              |
| 회전 반경   | 52 mm              |
| 회전 간섭   | 104 mm             |
| 돔 직경    | 45 mm              |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌               |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일             |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 트레드 색상     | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 휠 색상       | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 50 mm                |
| 트레드 폭      | 8 mm                 |
| 차축 홀 직경    | 0 mm                 |
| 허브 길이      | 0 mm                 |
| 차체 너비      | 8 mm                 |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D           |

## 피팅

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 피팅 유형 | 그립 링이 달린 스텝, 칼라 |
| 스텝 직경 | 11 mm           |
| 스텝 길이 | 20 mm           |

# LUMINA

A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282

주문 번호 00071271

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

