

NOVATECH

ITP 200X50-Ø25

EAN 4031582319927

Número de pedido 00828098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 800 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 640 kg

Capacidad de carga estática 1600 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 1,412 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH

ITP 200X50-Ø25

EAN 4031582319927
Número de pedido 00828098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

