

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 kick pedal

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	2040 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4080 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm

CHAPE

Déport	65 mm
Rayon d'encombrement	194 mm
Diamètre d'encombrement	388 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 kick pedal

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

