

GALEA

5077PJP125P60-90x70

EAN 4031582367911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	163 mm
Общо тегло	0.41 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	90 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	60 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	55 mm
Диаметър на отвора на плаката	8 mm

GALEA

5077PJP125P60-90x70

EAN 4031582367911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

