INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ELASTECH

## UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Elastech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 250 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 500 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Pes total | 0,15 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Roda de color | Grafit negre (RAL9011) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |
| Corporació ample | 40 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Número de comanda 00030734

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH