

BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Objednávací číslo 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,102 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrдость Běhoun (D)	65 Shore D

BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Objednáací číslo 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

