

BASETECH

POO080X34-Ø12

EAN 4031582418972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Basetech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,064 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	34 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

