

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Numero d'ordine 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	76 mm
Larghezza complessiva	64 mm
Peso complessivo	0,122 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	10 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Alluminio bianco (RAL9006)
Raggio di piroettamento	60 mm
Ingombro di piroettamento	120 mm
Diametro cuffia superiore	22 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993  
Numero d'ordine 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

