

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	30 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	60 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	49 mm
Ancho total	38 mm
Peso total	0.03 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Cromo
Desplazamiento	16 mm
Radio de giro	39 mm
Interferencia de giro	78 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Negro grafito (RAL9011)
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	42 mm
Ancho de Banda de rodadura	6 mm
Anchura del cuerpo	6 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

Número de pedido 00072826

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

