

## AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila twin                                  |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi            |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 60 kg                                       |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                          |
| Nerūsējošais                         | Nē                                          |
| Statiskā kravnesība                  | 120 kg                                      |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                      |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                                       |
| Kopējais augstums                    | 69 mm                                       |
| Kopējais platums                     | 57 mm                                       |
| Kopējais svars                       | 0,4 kg                                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja     |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes       |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu           |
| Ofsets              | 25 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 77 mm                      |
| Grozāms savienojums | 155 mm                     |
| Kupola diametrs     | 53 mm                      |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūtnis                 | Coni di sfere               |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu            |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 50 mm                       |
| Protektora platums     | 19 mm                       |
| Korpusa platums        | 19 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Kvadrātveida plāksne |
| Plāksnes garums                        | 60 mm                |
| Plāksnes platums                       | 60 mm                |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 38 mm                |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 48 mm                |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 38 mm                |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm                |
| Plāksnes atveres diametrs              | 6,3 mm               |

# AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

Pasūtījuma numurs 00031165  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

