INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila twin |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 60 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 120 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 69 mm |
| Kopējais platums | 57 mm |
| Kopējais svars | 0,4 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 25 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 77 mm |
| Grozāms savienojums | 155 mm |
| Kupola diametrs | 53 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 19 mm |
| Korpusa platums | 19 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
| Plāksnes garums | 60 mm |
| Plāksnes platums | 60 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 48 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA TWIN


2975DIK050P40


EAN 4031582302790

Pasūtījuma numurs 00031165

**Produkta rasējumi**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH