ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech heat
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	280 °C
Общо тегло	0.3 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Пластмаса термосет, топлоустойчив
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суха носеща храст
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	45.5 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (D)	90 бряг D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Номер на поръчката 00035370

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH