

# ALPHA SMART STAINLESS

8370IDC100P62

EAN 4031582491265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 핵심 속성

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 제품명            | Alpha smart stainless |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터                |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비       |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 80 kg                 |
| 스테인리스          | ✓                     |
| 적재 용량 정적       | 160 kg                |
| 온도 범위(최소)      | -30 °C                |
| 온도 범위(최대)      | 250 °C                |
| 총높이            | 128 mm                |

## 휠

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 차체 재질  | 알루미늄            |
| 트레드 재질 | 멤핑, 내열성         |
| 베어링    | 정밀 볼 베어링, 스테인리스 |
| 차축     | 너트로 고정          |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음        |
| 직경     | 100 mm          |
| 트레드 폭  | 35 mm           |

## 하우징

|         |              |
|---------|--------------|
| 재료      | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 슬림           |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회     |
| 오프셋     | 35 mm        |
| 회전 반경   | 85 mm        |
| 회전 간섭   | 170 mm       |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 105 mm    |
| 플레이트 너비        | 85 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 77 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 60 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 9 mm      |