

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028

Bestelnummer 00079953



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm
Totale breedte	73 mm
Totaal gewicht	0,44 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Geschikt voor	60_c_storage_temperature

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	32 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm
Diameter koepel	41 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	10 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028
Bestelnummer 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

