

ALPHA

3477UFR125P62

EAN 4031582305913



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	155 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	1,19 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	75 mm
Průměr otáčení	242 mm

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA

3477UFR125P62



EAN 4031582305913

Objednáací číslo 00003805
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

