

LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	161 mm
Celková hmotnost	0,524 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	38,5 mm
Poloměr otáčení	130 mm
Průměr otáčení	260 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher