

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.47 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	kotrljajući lezaj
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
štيتnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	37 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
dužina glavnice	44 mm
Širina tela	37 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Broj porudžbine 00030825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

