PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Fast Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	25 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	50 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	17 mm
Samlet bredde	20 mm
Samlet vægt	0,01 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Kantet
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	20 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	14 mm
Hjulbane bredde	14 mm
Fælgbredde	14 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	30 mm
Pladebredde	17 mm
Længde på pladehul (maksimum)	20 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	20 mm
Pladehullets diameter	4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Bestillingsnummer 00021120

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH