

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Numéro de commande 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	95 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	95 mm
Largeur du corps de roue	95 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,532 kg

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Numéro de commande 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

