

ALPHA

8476UFC160P67

Rendelési szám 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	99 mm
Összsúly	1,861 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	64 Shore A

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	143,5 mm
Körbeforgás	287 mm
Kupola átmérője	96 mm
Rozsdamentes	✓

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Talplemez központi reteszeléssel
Talplemez hossza	175 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	77,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Rendelési szám 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

