

ZETA REVERSE

468BIEP200P63

EAN 4031582398083

Numer zamówienia 00860822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Nazwa produktu	Zeta reverse
Typ	Kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	450 kg
Nośność przy 6 km/h	360 kg
Nośność statyczne	900 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Wysokość całkowita	240 mm
Szerokość całkowita	96 mm
Waga całkowita	4,269 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	67 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, bardzo ciężki
Kształt Widelec	Poszerzone, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła	360 mm
Średnica kopuły	96 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

ZETA REVERSE

468BIEP200P63

EAN 4031582398083

Numer zamówienia 00860822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

