

KAPPA

9681IFP125P63 CL67

EAN 4031582366143
Bestelnummer 00838191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	170 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	3,969 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grijs / niet-markering
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	48 mm
Zwenk radius	112,5 mm
Draaicirkel	225 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA

9681IFP125P63 CL67

EAN 4031582366143
Bestelnummer 00838191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

