

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Rendelési szám 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,387 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Meghatározatlan
	puha
Futófelület anyaga	Polipropilén, puha
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

## MŰSZAKI RAJZOK

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

