

NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	14 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	140 kg
Capacité de charge statique	280 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,3 kg

NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

