

ELASTECH

XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Elastech                         |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 160 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | Sí                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 320 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Peso total                    | 0.65 kg                          |

ARO

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                                                    |
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica                           |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, antimarcas, antiestático, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión                          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                                   |
| Diámetro                           | 125 mm                                                    |
| Ancho de Banda de rodadura         | 40 mm                                                     |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 64 Shore A                                                |

XLP125x40-Ø8,3 NL45

