

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	135 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,48 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau
Dome Dictel	60 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Número de comanda 00006690

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

