

STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582342239



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ● ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|---------------------|
| 제품명 | Stylea |
| 하우징 유형 | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 kg |
| 전기 전도성 | ✓ |
| 적재 용량 정적 | 100 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 91.5 mm |
| 전체 너비 | 46 mm |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

| | |
|--------|----------------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드, 전기 전도성 |
| 트레드 재질 | 열가소성 고무, 전기 전도성 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축 | 리벳 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 65 mm |
| 트레드 폭 | 7 mm |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 폴리아미드 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전 |
| 회전 반경 | 77 mm |
| 회전 간섭 | 154 mm |
| 돔 직경 | 23 mm |

피팅

| | |
|---------|----------------|
| 피팅 유형 | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

제품 정보

STYLEA


5925XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582342239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이치
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드