

# BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,2 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

# BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

