

# DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL97

EAN 4031582334234

Número de comanda 00839855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	95 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	97 mm
Corporació ample	95 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6204ZV

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	720 kg
Tracidad de carga estàtica	1800 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,569 kg

# DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL97

EAN 4031582334234

Número de comanda 00839855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

