

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Numéro de commande 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	135 kg
Statique Capacité de charge	270 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,846 kg

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Numéro de commande 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

