

## BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48 natur

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Basetech                        |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 200 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā krāvnese                    | 400 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 0,2 kg                          |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 40 mm                       |
| Ass atveres diametrs   | 12 mm                       |
| Rumbas garums          | 48 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D                 |

# BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48 natur

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

