

# AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Emissioni di CO2 (ambito 3)         | 0.78                            |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 100 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                           |
| Altezza totale                      | 69 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 43 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,19 kg                         |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 24 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 49 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 98 mm                     |
| Diametro cuffia superiore | 41 mm                     |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide               |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato   |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere            |
| Colore Ruota                | Grigio ardesia (RAL7015) |
| Parafili                    | Con parafili             |
| Diametro                    | 50 mm                    |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                    |
| Larghezza corpo             | 20 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A               |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D               |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite                                                             |
| Diametro del foro | 11 mm                                                                     |
| Suggerimento      | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

# AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083

Numero d'ordine 00004015  
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

