

# ALPHA

3470DIJ125P62

EAN 4031582303360  
Número de pedido 00001128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha                            |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda            |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 100 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                            |
| Altura total                  | 155 mm                           |
| Ancho total                   | 75 mm                            |
| Peso total                    | 1,176 kg                         |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero          |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos  |
| Eje                                | Enroscado con tuerca    |
| Color Aro                          | Pasivado azul           |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas |
| Diámetro                           | 125 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 37 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 37 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A              |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Color                    | Pasivado azul          |
| Desplazamiento           | 40 mm                  |
| Radio de giro            | 102,5 mm               |
| Interferencia de giro    | 205 mm                 |
| Diámetro del domo        | 75 mm                  |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 105 mm            |
| Anchura de la placa                        | 80 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 77 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 9 mm              |

# ALPHA

3470DIJ125P62

EAN 4031582303360


Número de pedido 00001128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

