

DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak	Polyamide
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,553 kg

DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

