AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Numéro de commande 00020578



CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Diamètre du dôme	53 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Largeur du corps de roue	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	57 mm
Poids	0.32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Numéro de commande 00030578

Dessins du produit



