

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	280 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	280 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	82 mm
Ancho total	70 mm
Peso total	0.7 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	36 mm
Radio de giro	61 mm
Interferencia de giro	122 mm
Diámetro del domo	70 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Anchura del cuerpo	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Número de pedido 00062140

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

