

# LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic load
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	1.69 kg

## ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	47.5 mm
Радиус на завъртане	122.5 mm
Интерференция при завъртане	254 mm

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	45 mm

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
награда  
за  
Дизайн

# LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501

Номер на поръчката 00039570  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



product  
design  
award

IF  
награда  
за  
Дизайн