

LUMINA

5525UOI075L51-11

EAN 4031582310689
Número de pedido 00073423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	88 mm
Ancho total	65 mm
Peso total	0,3 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	10 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Desplazamiento	30 mm
Radio de giro	106 mm
Interferencia de giro	212 mm
Diámetro del domo	45 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	11 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

5525UOI075L51-11

EAN 4031582310689

Número de pedido 00073423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

