

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P30-13

EAN 4031582381672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha stainless                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total  |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 200 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | Sí                               |
| Inoxidable                    | Sí                               |
| Capacidad de carga estática   | 400 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 128 mm                           |
| Ancho total                   | 75 mm                            |
| Peso total                    | 0.86 kg                          |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material de la carcasa   | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                    |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas    |
| Color                    | Acero Inoxidable         |
| Desplazamiento           | 41 mm                    |
| Radio de giro            | 123 mm                   |
| Interferencia de giro    | 246 mm                   |
| Diámetro del domo        | 75 mm                    |

## ARO

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica              |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico  |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                         |
| Color Aro                          | Grís plateado (similar a RAL7001)            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                      |
| Diámetro                           | 100 mm                                       |
| Ancho de Banda de rodadura         | 34 mm                                        |
| Anchura del cuerpo                 | 34 mm                                        |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                                   |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 13 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P30-13

EAN 4031582381672

Número de pedido 00062247  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

