

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899

Objednáací číslo 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	99 mm
Celková šířka	71 mm
Celková hmotnost	0,869 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	31,3 mm
Radius otočení	99 mm
Otočné rušení	198 mm
Průměr otočné kamery	65 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	10,3 mm

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899
Objednací číslo 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

