

# ZETA

4681IEP125P63

EAN 4031582307931  
Objednávací číslo 00830070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                            |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                          |
| Nosnost 6 km/h              | 240 kg                          |
| Statická Nosnost            | 600 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                           |
| Celková výška               | 164 mm                          |
| Stavební výška              | 96 mm                           |
| Celková hmotnost            | 2,941 kg                        |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál středu    | Hliník                                     |
|                    | měkký                                      |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                   |
| Osa kola           | Šroub s maticí                             |
| Barva Kola         | Jet black (podobný RAL9005)                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 125 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                      |
| Šířka středu kola  | 50 mm                                      |
| Tvrdość Běhoun (A) | 67 Obuv A                                  |

## UCHYCENÍ

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materiál        | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 55 mm                                      |
| Průměr otáčení  | 230 mm                                     |
| Poloměr otáčení | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4681IEP125P63

EAN 4031582307931  
Objednáací číslo 00830070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

