

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Linea light |
| Typ | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h | 40 kg |
| Nośność statyczne | 80 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 68 mm |
| Szerokość całkowita | 46 mm |
| Waga całkowita | 0,091 kg |

KOŁO

| | |
|-------------------|--|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 65 mm |
| Szerokość Bieżnia | 13,9 mm |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Materiał | Poliamid |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Promień działania koła | 67 mm |
| Zasięg działania koła | 134 mm |
| Średnica kopuły | 23 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm |

Klub Projektant
DeutscherNagroda
InterzumIF nagroda za
projekt

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE



Klub Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



IF nagroda za
projekt