

LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048
Bestelnummer 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	190 mm
Totale breedte	59 mm
Totaal gewicht	0,624 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	38 mm
Zwenk radius	113 mm
Uitzwenking	226 mm
Diameter koepel	59 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub

LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048
Bestelnummer 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub