

NOVATECH

ІТР 100X50-Ø25

EAN 4031582319866

Номер замовлення 00830808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 25 mm |
| Довжина хаба | 60 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Назва продукту | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортвальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 540 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 430 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1080 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,592 kg |

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

